

LAWRENCE BED

RODOLFO DORDONI DESIGN




Struttura: giroletto monoscocca autoportante in legno multistrato di forte spessore. Il giroletto è progettato per accogliere al suo interno molle insacchettate ricoperte in superficie da uno strato di poliuretano espanso ad alta resilienza (esente da CFC). Un pannello di multistrato forato, posto alla base delle molle, agevola l'aerazione. Testata in multistrato, imbottita con poliuretano espanso a quote differenziate ad alta densità. Tutte le parti imbottite sono rivestite con fibra termolegata ed accoppiata con tela di cotone bianca che conferisce morbidezza e soffici   alle imbottiture isolandole dal tessuto, garantendo igiene al prodotto. Ulteriore rivestimento in tessuto tecnico traforato nella parte superiore del giroletto, che permette una maggiore traspirazione della struttura a molle. La confezione della testata    contraddistinta da cuciture dal carattere grafico e moderno. Le testate si agganciano al sommier attraverso un pratico sistema di innesto a baionetta. **Sfoderabilit  :** rivestimento completamente sfoderabile in tessuto o pelle. Per facilitare la rimozione delle fodere,    possibile sfilare la testata dal giroletto tramite un sistema di innesto e sgancio rapido. **Basi:** portanti in estruso di alluminio verniciate colore Bronzo Lucido anti-touch. Scivolanti in nylon. **N.B.:** data la struttura del letto, non    possibile inserire la rete e regolare l'altezza del materasso.

Frame: one-piece, free-standing bed frame in very thick plywood. The bed frame is designed to accommodate pocket springs covered with a layer of high-resilience, (CFC-free) polyurethane foam. A perforated plywood panel, placed under the springs, facilitates the circulation of air. Headboard in plywood, padded with high-resilience, variable-density polyurethane foam. All of the padded parts are covered in heat-bonded fiber laminated to white cotton fabric that lends a soft fluffiness to the padding while separating it from the fabric, ensuring the product is both natural and hygienic. The upper part of the bed frame is covered with an additional perforated fabric covering that allows greater circulation of air around the sprung structure. The headboard covers feature contemporary, graphic stitchings. The headboards are held to the sommier by means of a practical bayonet coupling. **Covers:** both fabric and leather covers are completely removable. To facilitate removal of the coverings, the headboard can be lifted out of the bed frame by means of a quick set and release coupling system. **Bases:** weight-bearing parts in extruded aluminium with Bronze colour polished, antifingerprint varnish. Nylon slides. **N.B.:** given the structure of the bed, it is not possible to insert a regular slatted base, or adjust the height of the mattress.

Struktur: Selbsttragender Bettrahmen in Schalenbauweise aus Schichtholz von erheblicher St  rke. Der Bettrahmen enth  lt einen Taschenfederkern, der mit einer Lage aus hochelastischem Polyurethanschaum bedeckt ist (FCKW-frei). Eine gelochte Schichtholzplatte als Unterlage der Taschenfedern sorgt f  r die richtige Bel  ftung. Das Kopfteil aus Schichtholz ist mit hochdichtem, verschieden dick gesch  umtem Polyurethan gepolstert. Alle Polsterteile sind mit thermofixierter Faser bezogen, kombiniert mit wei  em Baumwolltuch, was der Polsterung eine weiche, elastische Note verleiht, sie aber vom Bezugsstoff trennt und damit Nat  rlichkeit und Hygiene des Produktes garantiert. Ein weiterer Bezug aus technischem Netzstoff bedeckt den oberen Teil des Bettrahmens, um eine bessere Bel  ftung der Federkernstruktur zu garantieren. Der Kopfteilbezug hat eine moderne graphische Absteppung. Die Kopfteile sind mit dem Sommier mit einem praktischen Bayonetsystem verbunden. **Abziehbarkeit:** Stoff- oder Lederbezug vollkommen abziehbar. Um das Abziehen der Bez  ge zu erleichtern, kann das Kopfteil   ber ein praktisches, schnelles Stecksystem vom Untergestell abgenommen werden. **Untergestell:** Tragende Teile aus Aluminiumpressguss, bronzefarbig lackiert mit gl  nzendem Anti-Touch-Finish. Gleitschutz aus Nylon. **N.B.:** Die Struktur des Bettes erlaubt es nicht, einen Lattenrost einzuf  gen und die Matratzenh  he zu regulieren.

Structure : tour de lit monocoque autoportante en bois contreplaqu   de forte   paisseur. Le tour de lit est con  u pour accueillir des ressorts ensach  s dont la surface est recouverte d'une couche de polyur  thane expans   haute r  silience (sans CFC). Un panneau de multiplis perfor  , favorisant l'a  ration, est situ      la base des ressorts. T  te de lit en multiplis, rembourrage en polyur  thane expans      densit   diff  renci  e et haute densit  . Toutes les parties rembourr  es sont recouvertes de fibre thermoli  e doubl  e de toile de coton blanc donnant davantage de souplesse et de moelleux aux rembourrages en les isolant du tissu, afin de garantir un produit naturel et hygi  nique. Sous-housse en tissu technique perfor   dans la partie sup  rieure du tour de lit, permettant    la structure    ressorts de mieux respirer. La confection de la t  te de lit est caract  ris  e par des coutures au caract  re graphique et moderne. Les t  tes du lit sont croch  e au sommier avec une pratique syst  me    baionettes. **D  houssage :** rev  tement enti  rement d  houssable en tissu ou cuir. Pour faciliter le d  houssage, on peut d  monter la t  te du tour de lit gr  ce    un m  canisme d'enclenchement et d  clenchement rapide. **Bases :** portantes en aluminium extrud  , laqu  es brillante anti-trace de couleur Bronze. Patins en nylon. **N.B. :**   tant donn   la structure du lit, il n'est pas possible d'introduire de sommier    lattes ni de r  gler la hauteur du matelas.

ALLUMINIO | ALUMINUM



BRONZO
BRONZE

TESTATE COMPONIBILI MODULAR HEADBOARDS

Le TESTATE COMPONIBILI sono proposte in due altezze e tre larghezze e consentono di realizzare sia configurazioni simmetriche che asimmetriche, con la possibilità di abbinare anche rivestimenti differenti.


La parte posteriore della testata presenta le cuciture decorative solo nella parte superiore, come mostrato nel disegno. Il retro della testata è comunque rivestito nel medesimo tessuto o pelle utilizzati per la parte anteriore della testata.

The MODULAR HEADBOARDS are available in two different heights and three different widths and allow for the creation of symmetrical and asymmetrical configurations; multiple fabric and leather upholstery options are also available.


The rear of the headboard only features decorative stitchings in the top part, as shown in the drawings. Anyhow it is upholstered in the same fabric or leather used for the headboard front.

TESTATE COMPONIBILI H86 CM MODULAR HEADBOARDS H86 CM

testata / headboard cm 116xh86




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 154xh86




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 192xh86




vista frontale / front view




vista retro / rear view

TESTATE COMPONIBILI H105 CM MODULAR HEADBOARDS H105 CM

testata / headboard cm 116xh105




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 154xh105




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 192xh105



vista frontale / front view




vista retro / rear view

ESEMPI DI ABBINAMENTO DI TESTATE componibili simmetriche con SOMMIER CM 169X211 HOW TO COMBINE SYMMETRICAL MODULAR HEADBOARDS WITH THE SOMMIER CM 169X211


TESTATA LARGHEZZA MASSIMA CM 384
LARGEST HEADBOARD CM 384
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 192 - SX+DX)

SOMMIER CM 169X211 (Materasso/Mattress cm 160x200)




TESTATA LARGHEZZA INTERMEDIA CM 308
MEDIUM HEADBOARD CM 308
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 154 - SX+DX)

SOMMIER CM 169X211 (Materasso/Mattress cm 160x200)






TESTATA LARGHEZZA MINIMA CM 232
SMALLEST HEADBOARD CM 232
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 116 - SX+DX)

SOMMIER CM 169X211 (Materasso/Mattress cm 160x200)




È POSSIBILE COMBINARE TESTATE DI ALTEZZE DIVERSE O ALTEZZE UGUALI
IT IS POSSIBLE TO COMBINE HEADBOARDS WITH THE SAME HEIGHTS OR WITH DIFFERENT HEIGHTS



ESEMPI DI ABBINAMENTO DI TESTATE componibili simmetriche con SOMMIER CM 189X211 HOW TO COMBINE SYMMETRICAL MODULAR HEADBOARDS WITH THE SOMMIER CM 189X211


TESTATA LARGHEZZA MASSIMA CM 384
LARGEST HEADBOARD CM 384
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 192 - SX+DX)

SOMMIER CM 189X211 (Materasso/Mattress cm 180X200)




TESTATA LARGHEZZA INTERMEDIA CM 308
MEDIUM HEADBOARD CM 308
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 154 - SX+DX)

SOMMIER CM 189X211 (Materasso/Mattress cm 180X200)






TESTATA LARGHEZZA MINIMA CM 232
SMALLEST HEADBOARD CM 232
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 116 - SX+DX)

SOMMIER CM 189X211 (Materasso/Mattress cm 180X200)




È POSSIBILE COMBINARE TESTATE DI ALTEZZE DIVERSE O ALTEZZE UGUALI
IT IS POSSIBLE TO COMBINE HEADBOARDS WITH THE SAME HEIGHTS OR WITH DIFFERENT HEIGHTS



ESEMPI DI ABBINAMENTO DI TESTATE componibili simmetriche con SOMMIER CM 209X211 HOW TO COMBINE SYMMETRICAL MODULAR HEADBOARDS WITH THE SOMMIER CM 209X211


TESTATA LARGHEZZA MASSIMA CM 384
LARGEST HEADBOARD CM 384
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 192 - SX+DX)

SOMMIER CM 209X211 (Materasso/Mattress cm 200x200)




TESTATA LARGHEZZA INTERMEDIA CM 308
MEDIUM HEADBOARD CM 308
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 154 - SX+DX)

SOMMIER CM 209X211 (Materasso/Mattress cm 200x200)






TESTATA LARGHEZZA MINIMA CM 232
SMALLEST HEADBOARD CM 232
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 116 - SX+DX)

SOMMIER CM 209X211 (Materasso/Mattress cm 200x200)




È POSSIBILE COMBINARE TESTATE DI ALTEZZE DIVERSE O ALTEZZE UGUALI
IT IS POSSIBLE TO COMBINE HEADBOARDS WITH THE SAME HEIGHTS OR WITH DIFFERENT HEIGHTS



ESEMPI DI ABBINAMENTO DI TESTATE componibili simmetriche con SOMMIER QUEEN SIZE CM 162X214 HOW TO COMBINE SYMMETRICAL MODULAR HEADBOARDS WITH THE SOMMIER QUEEN SIZE CM 162X214


TESTATA LARGHEZZA MASSIMA CM 384
LARGEST HEADBOARD CM 384
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 192 - SX+DX)

SOMMIER CM 162X214 (Materasso/Mattress cm 152X203)




TESTATA LARGHEZZA INTERMEDIA CM 308
MEDIUM HEADBOARD CM 308
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 154 - SX+DX)

SOMMIER CM 162X214 (Materasso/Mattress cm 152X203)






TESTATA LARGHEZZA MINIMA CM 232
SMALLEST HEADBOARD CM 232
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 116 - SX+DX)

SOMMIER CM 162X214 (Materasso/Mattress cm 152X203)




È POSSIBILE COMBINARE TESTATE DI ALTEZZE DIVERSE O ALTEZZE UGUALI
IT IS POSSIBLE TO COMBINE HEADBOARDS WITH THE SAME HEIGHTS OR WITH DIFFERENT HEIGHTS



ESEMPI DI ABBINAMENTO DI TESTATE componibili simmetriche con SOMMIER KING SIZE CM 202X214 HOW TO COMBINE SYMMETRICAL MODULAR HEADBOARDS WITH THE SOMMIER KING SIZE CM 202X214


TESTATA LARGHEZZA MASSIMA CM 384
LARGEST HEADBOARD CM 384
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 192 - SX+DX)

SOMMIER CM 202X214 (Materasso/Mattress cm 193X203)




TESTATA LARGHEZZA INTERMEDIA CM 308
MEDIUM HEADBOARD CM 308
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 154 - SX+DX)

SOMMIER CM 202X214 (Materasso/Mattress cm 193X203)









TESTATA LARGHEZZA MINIMA CM 232
SMALLEST HEADBOARD CM 232
(N. 2 TESTATE/HEADBOARDS CM 116 - SX+DX)

SOMMIER CM 202X214 (Materasso/Mattress cm 193X203)




È POSSIBILE COMBINARE TESTATE DI ALTEZZE DIVERSE O ALTEZZE UGUALI
IT IS POSSIBLE TO COMBINE HEADBOARDS WITH THE SAME HEIGHTS OR WITH DIFFERENT HEIGHTS




ESEMPI DI ABBINAMENTO DI TESTATE componibili asimmetriche con SOMMIER CM 169X211 HOW TO COMBINE ASYMMETRICAL MODULAR HEADBOARDS WITH THE SOMMIER CM 169X211

Le stesse combinazioni possono ovviamente essere realizzate utilizzando i sommier nelle altre misure, per i quali andranno opportunamente considerati gli ingombri effettivi.


Naturally, the same combinations can be made using the sommier in other sizes. Be sure to consider the actual measures.




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 116X86 SX + CM 154X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 154X86 SX + CM 116X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 192X86 SX + CM 116X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 116X86 SX + CM 192X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 154X86 SX + CM 192X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 192X86 SX + CM 154X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 116X86 SX + CM 154X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 154X86 SX + CM 116X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 192X86 SX + CM 116X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 116X86 SX + CM 192X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 154X86 SX + CM 192X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 192X86 SX + CM 154X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 116X105 SX + CM 154X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 154X105 SX + CM 116X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 192X105 SX + CM 116X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 116X105 SX + CM 192X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 154X105 SX + CM 192X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 192X105 SX + CM 154X86 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 116X105 SX + CM 154X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 270
CM 154X105 SX + CM 116X105 DX




TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 192X105 SX + CM 116X105 DX



TESTATA / HEADBOARD CM 308
CM 116X105 SX + CM 192X105 DX



TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 154X105 SX + CM 192X105 DX



TESTATA / HEADBOARD CM 346
CM 192X105 SX + CM 154X105 DX

TESTATE UNICHE ONE-PIECE HEADBOARDS


Le TESTATE UNICHE sono proposte in due altezze e cinque larghezze. Ciascuna larghezza è abbinabile ESCLUSIVAMENTE al sommier con la medesima larghezza. La parte posteriore della testata presenta le cuciture decorative solo nella parte superiore, come mostrato nel disegno. Il retro della testata è comunque rivestito nel medesimo tessuto o pelle utilizzati per la parte anteriore della testata.

The ONE-PIECE HEADBOARDS are available in two different heights and five different widths. Each width can be paired ONLY with the sommier of the same width.

The rear of the headboard only features decorative stitchings in the top part, as shown in the drawings. Anyhow it is upholstered in the same fabric or leather used for the headboard front.

TESTATE UNICHE H86 CM ONE-PIECE HEADBOARDS H86 CM

testata / headboard cm 169xh86




vista frontale / front view



vista retro / rear view

testata / headboard cm 189xh86




vista frontale / front view



vista retro / rear view

testata / headboard cm 209xh86




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 162xh86




vista frontale / front view



vista retro / rear view

testata / headboard cm 202xh86




vista frontale / front view




vista retro / rear view

TESTATE UNICHE H105 CM ONE-PIECE HEADBOARDS H105 CM

testata / headboard cm 169xh105




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 189xh105




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 209xh105




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 162xh105




vista frontale / front view




vista retro / rear view

testata / headboard cm 202xh105




vista frontale / front view



vista retro / rear view

ABBINAMENTO DELLE TESTATE UNICHE AI RELATIVI SOMMIER HOW TO COMBINE ONE-PIECE HEADBOARDS WITH THE SOMMIER


TESTATE UNICHE H86 CM ONE-PIECE HEADBOARDS H86 CM



testata **cm 169**
headboard **cm 169**


sommier **cm 169x211**
(materasso/mattress cm 160x200)

TESTATE UNICHE H105 CM ONE-PIECE HEADBOARDS H105 CM




testata **cm 169**
headboard **cm 169**

sommier **cm 169x211**
(materasso/mattress cm 160x200)




testata **cm 189**
headboard **cm 189**

sommier **cm 189x211**
(materasso/mattress cm 180x200)




testata **cm 189**
headboard **cm 189**

sommier **cm 189x211**
(materasso/mattress cm 180x200)




testata **cm 209**
headboard **cm 209**

sommier **cm 209x211**
(materasso/mattress cm 200x200)




testata **cm 209**
headboard **cm 209**

sommier **cm 209x211**
(materasso/mattress cm 200x200)




testata **cm 162**
headboard **cm 162**

sommier **QUEEN SIZE cm 162x214**
(materasso/mattress cm 152x203)




testata **cm 162**
headboard **cm 162**

sommier **QUEEN SIZE cm 162x214**
(materasso/mattress cm 152x203)



testata **cm 202**
headboard **cm 202**

sommier **KING SIZE cm 202x214**
(materasso/mattress cm 193x203)



testata **cm 202**
headboard **cm 202**

sommier **KING SIZE cm 202x214**
(materasso/mattress cm 193x203)